

Zawór membranowy ręczny VMM T7



- Rączka z blokadą i możliwością montażu kłódki
- Montaż i demontaż osiowy
- Wskaźnik pozycji

OPIS




Zawory ręczne T7 mogą być stosowane w aplikacjach kontroli przepływu. Różnorodność dostępnych materiałów pozwala na ich odporność na wiele substancji chemicznych i substancji żrących. Zawory te wyposażone są w bezpieczne, blokowane pokrętko i wskaźnik pozycji otwarcia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Korpus zaworu PVC
PPH
PVDF (jedynie z uszczelką FPM)
Część górna PP-GF
Uszczelka EPDM lub FPM
Membrana EPDM lub EPDM powleczone PTFE
Przylączya Złączki żeńskie

Zgodność CE: Urządzenie spełnia wymagania prawne zawarte w stosownych dyrektywach europejskich.

KODY I REFERENCJE



Temperatura / Ciśnienie

Korpus	PVC		PPH		PVDF
Uszczelki	EPDM	FPM	EPDM	FPM	FPM
Membrana	EPDM	FPM	EPDM	FPM	PTFE
Kody					
DN 15	AD 271 200	AD 271 220	BD 273 200	BD 273 240	CD 275 200
DN 20	AD 271 201	AD 271 221	BD 273 201	BD 273 241	CD 275 201
DN 25	AD 271 202	AD 271 222	BD 273 202	BD 273 242	CD 275 202
DN 32	AD 271 203	AD 271 223	BD 273 203	BD 273 243	CD 275 203
DN 40	AD 271 204	AD 271 224	BD 273 204	BD 273 244	CD 275 204
DN 50	AD 271 205	AD 271 225	BD 273 205	BD 273 245	CD 275 205

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Zawór membranowy ręczny VMM T7


13-11-2025

D-940.03-PL-AB

Plas


940-03/1

WYMIARY (mm)



DN	d	A	W	M	F	PVC	PPH	PVDF	T	Hub	D	H	B	K
						t	t	t						
15	20	90	96	18.6	25	17	16	16	12	13	44	87	85	M6
20	25	108	115	16.5	25	18.5	18	17.5	12	13	53	89	85	M6
25	32	116	122	20	25	22	19	19	12	15	60	96	85	M6
32	40	136	142	25.5	44	27	22	22	15	22	74	135	138	M8
40	50	154	171	32	44	27	24.5	24	15	22	83	140	138	M8
50	63	184	192	39.5	44	28	28	29	15	30	103	153	138	M8

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA



BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Zawór membranowy ręczny
VMM T7

13-11-2025

D-940.03-PL-AB

Plas

940-03/2